


Der Profi unter den Whiteboard Markern

Der Pentel Whiteboard Marker Maxiflo mit flüssiger Tinte ist ein echtes Profi-Produkt. Präsentatoren schwören auf seine kräftigen Farben und die dauerhafte Schreibleistung.



So genial wie einfach: Sobald die Farbe bei längerem Schreiben schwach wird oder die Schreibspitze durch die Lagerung ohne Kappe austrocknet, einfach den rückseitigen Druckknopf für frische Tinte betätigen und weiter geht's ...



Pentel Bürobedarf-Handelsgesellschaft mbH
Lademannbogen 143
D-22339 Hamburg
www.pentel.de

Maxiflo Artikelübersicht

Artikel	Strichstärke	Spitze	Farben
MWL5S	2,0 mm	Rundspitze	A B C D E F G V
MWL6S	2,0 mm/ 5,0 mm	Keilspitze	A B C D
MWL5M	2,5 mm	Rundspitze	A B C D E F G V
MWL6M	2,0 mm/ 5,9 mm	Keilspitze	A B C D E F G V

Das Set für Profis: Mit dem Pentel All-in-One Set erhalten Sie mit den 4 Standard-Schreibfarben (schwarz, rot, blau, grün) auch eine Aufbewahrung. Die Halterung kann mit Magnet oder Haken direkt am Whiteboard befestigt werden. Das Set wird mit einem Schwamm komplettiert.



MAXIFLO



Für mehr Informationen bitte QR-Code scannen.

Pentel



**Maxiflo
Whiteboard Marker**

Maxiflo Whiteboard Marker

Vorteile, die sofort überzeugen:

- innovatives Pumpsystem zur Tintenflussregulierung
- intensive und satte Farben bis zum letzten Tropfen
- Flüssigtinte: bis zu 3 mal längere Schreibleistung als herkömmliche Whiteboard Marker




- problemloses Über-Kopf-Schreiben
- langlebige & belastbare Schreibspitze
- mit Keil- oder Rundspitze in bis zu 8 leuchtstarken Farben

Maxiflo 2-Kammer Pumpsystem

Vielleicht kennen Sie das: Herkömmliche Whiteboard Marker arbeiten mit einem tintengetränkten Tamponsystem und geben mit zunehmender Schreibdauer weniger Tinte an die Schreibspitze ab. Das Ergebnis sind schwache Farben und eine verkürzte Nutzungsdauer. Der **Pentel Maxiflo** ist anders: Schaut man dem **Maxiflo** unter das Gehäuse, erkennt man das Geheimnis seines langen Schreibens. Der **Maxiflo** arbeitet mit einem Pumpsystem und zwei Kammern, wobei die hintere, größere Kammer pigmentierte Flüssigtinte enthält. Betätigen Sie den Druckknopf am Ende des Stiftes, wird die Tinte in die vordere Kammer gepresst; ein Ventil bewahrt sie vor dem Zurücklaufen. Über die vordere, kleinere Kammer wird nun die Schreibspitze direkt mit Tinte versorgt.

Cap Off Time:



Stichwort: „Über-Kopf-Schreiben“

Als Über-Kopf-Schreiben bezeichnet man die Schreibhaltung, bei der die Spitze nach oben zeigt. Das ist besonders wichtig, da Präsentatoren ihren Stift nach oben gerichtet verwenden und somit die Tinte entgegen ihrer natürlichen Schwerkraft auf das Whiteboard gebracht werden muss. Herkömmliche Marker versagen hier schon nach wenigen Worten - für den Maxiflo, dank seines 2-Kammer-Systems, kein Problem.

